


forcella SG-M16X1,5

Codice prodotto: 6146

★ Core product range

Con dado esagonale, per fissaggio oscillante dei cilindri (sullo stelo), a norma DIN ISO 8140.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	M16x1,5
Conforme alla norma	DIN 71752 ISO 8140
Attacco filettato	Filetto femmina M16x1,5
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	375 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale forcella	Acciaio zincato
Materiale dado	Acciaio zincato