

Tubo in plastica PU-4-BL

Codice prodotto: 6204

FESTO

per raccordi CN e CK, particolarmente flessibile e antipiega, poliuretano (non ammesso per la produzione di alimenti).

Il massimo valore di pressione è ammesso alla massima temperatura.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	6,1 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	20 mm
Diametro interno	4 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Omologazione	TÜV
Peso in funzione della lunghezza	0,021 kg/m
Colore	blu
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-U(PU)