

raccordo rapido CK-1/4-PK-6-KU

Codice prodotto: 6257

FESTO

Filetto maschio con bordo di tenuta, esecuzione in polimero.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro nominale | 5,3 mm |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato | Bordo di tenuta |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Forma | Forma diritta |
| Dimensioni contenitore | 10 |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 145 psi |
| Indicazione sulla pressione d'esercizio | Acqua: max 0,6 MPa a max 50 °C |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio) |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Coppia di serraggio nominale | 5,5 Nm |
| Tolleranza coppia di serraggio nominale | ± 20 % |
| Attacco pneumatico 1 | Filetto maschio G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | per tubo con diametro esterno 8 mm Per nipplo spinato, diametro interno 6 mm con dado |
| Materiale ghiera | POM |
| Materiale perno filettato | POM |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |