

raccordo rapido a L LCK-1/8-PK-4-KU

Codice prodotto: 6259

FESTO

Orientabile, con bordo di tenuta, esecuzione in polimero.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Diametro nominale | 3,4 mm |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato | Bordo di tenuta |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Forma | Forma a L |
| Dimensioni contenitore | 10 |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 145 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Attacco pneumatico 1 | Filetto maschio G1/8 |
| Attacco pneumatico 2 | per tubo con diametro esterno 6 mm Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm con dado |
| Materiale ghiera | POM |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale vite cava | Lega di alluminio anodizzato |
| Materiale attacco orientabile | POM |