


raccordo rapido a L GCK-1/4-PK-6-KU

Codice prodotto: 6270

FESTO

Esecuzione in polimero.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Diametro nominale | 4,9 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Forma | Forma a L |
| Dimensioni contenitore | 10 |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 145 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Attacco pneumatico 1 | Filetto maschio R1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | per tubo con diametro esterno 8 mm Per nipplo spinato, diametro interno 6 mm con dado |
| Materiale ghiera | POM |
| Materiale perno filettato | POM |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |