


raccordo distributore a T FCK-3-PK-3-KU

Codice prodotto: 6273

FESTO

Esecuzione in polimero.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	2,4 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma a T
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 145 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Attacco pneumatico 1	per tubo con diametro esterno 4 mm Per nipplo spinato, diametro interno 3 mm con dado
Attacco pneumatico 2	per tubo con diametro esterno 4 mm Per nipplo spinato, diametro interno 3 mm con dado
Materiale ghiera	POM
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale connettore	POM