

raccordo rapido CK-3/8-PK-9-KU

Codice prodotto: 6468

FESTO

Filetto maschio con bordo di tenuta, esecuzione in polimero.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	8 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Bordo di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma diritta
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 145 psi
Indicazione sulla pressione d'esercizio	Acqua: max 0,6 MPa a max 50 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio nominale	7,5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G3/8
Attacco pneumatico 2	Per nipplo spinato, diametro interno 9 mm con dado
Materiale ghiera	POM
Materiale perno filettato	POM
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS