

forcella SG-M4

Codice prodotto: 6532

FESTO

Con dado esagonale, per fissaggio oscillante dei cilindri (sullo stelo), a norma DIN ISO 8140.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	M4
Basato sulla norma	ISO 8140
Conforme alla norma	DIN 71752
Attacco filettato	Filetto femmina M4
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	8 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale forcella	Acciaio zincato
Materiale dado	Acciaio zincato