



elettrovalvola BMCH-3-3-1/8

Codice prodotto: 6687

FESTO

Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Funzione valvola | 3x3/2 chiuse monostabili |
| Tipo di azionamento | Elettrico |
| Portata nominale normale | 160 l/min |
| Pressione d'esercizio Mpa | -0,095 ... 0,7 MPa |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 7 bar |
| Costruzione | Valvola a otturatore con molla di ritorno |
| Riposizionamento | Molla meccanica |
| Grado di protezione | IP65 |
| Diametro nominale | 2,5 mm |
| Principio di tenuta | Non metallica |
| Numero max. posti valvola | 3 |
| Tipo di comando | diretto |
| Idoneità per il vuoto | Sì |
| Assorbimento elettrico, di spunto | 30 W |
| Assorbimento elettrico, di regime | 22 W |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -5 ... 40 °C |
| Peso | 1.010 g |
| Connessione elettrica | Connettore maschio |
| Fissaggio | Con foro passante |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 3 | G1/8 |
| Materiale del corpo | Alluminio |