

innesto multiplo KSV-5

Codice prodotto: 7557

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4 mm
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	92 g
Numero max. di attacchi	5
Attacco pneumatico	PK-2 PK-3 PK-4
Colore	Grigio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS