


# riduttore EMGC-40-P-G7-SEC-67

Codice prodotto: 8000597

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2026. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	40 mm
Dimensioni flangia motore	67 mm
Gioco torsionale	0,5 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	7:1
Numero di giri max. ingresso	6.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-20 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	6,5 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	0,04 kgcm <sup>2</sup>
Coppia max. di serraggio	13 Nm
Grado di efficienza max.	94 %
Resistenza alla torsione	0,65 Nm/arcmin
Peso	450 g
Codice interfaccia, motore Out	40G
Codice interfaccia, motore in	67A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS