


piastra di alimentazione verticale

VABF-S4-1-P1A14-N14

Codice prodotto: 8000690

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	26 mm
Basato sulla norma	ISO 15407-2
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Montaggio pneumatico verticale	Alimentazione di pressione alternativa per 1 e 14
Pressione d'esercizio Mpa	1 MPa
Pressione d'esercizio	10 bar
Portata nominale normale	900 l/min
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	191 g
Fissaggio montaggio verticale	Su sottobase accoppiabile Su sottobase singola
Attacco pneumatico 1	1/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso