

modulo di manipolazione EHMY-RP-EGC-125-TB-HD- -

Codice prodotto: 8004608

FESTO



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Corsa di lavoro | 50 ... 2.000 mm |
| Planarità richiesta sulle superfici di montaggio | 0,1 mm/m |
| Posizione di montaggio | Orizzontale |
| Costruzione | Modulo lineare elettro-meccanico Con cinghia dentata |
| Rilevamento posizione | Per sensore di finecorsa |
| Precisione di ripetizione | ±0,08 mm |
| Durata dell'inserimento | 100 % |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 90 % |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | 5 ... 45 °C |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |