

modulo di manipolazione EHMZ-DGEA-25-TB-KF- -

Codice prodotto: 8004626
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2024. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Diametro efficace pignone attuatore	25,78 mm
Corsa di lavoro	50 ... 900 mm
Dilatazione cinghia dentata	0,053 %
Divisione cinghia dentata	3 mm
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Modulo lineare elettro-meccanico Con cinghia dentata
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Velocità max.	3 m/s
Precisione di ripetizione	±0,05 mm
Durata dell'inserimento	100 %
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	5 ... 45 °C
Forza di spinta Fx max.	400 N
Costante di avanzamento	81 mm/U
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS