


blocchetto di collegamento VABM-L1-18G-G38-10-G

Codice prodotto: 8004905

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	19 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero max. posti valvola	10
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Peso	2.661 g
Attacco servopilotaggio 12/14	G1/8
Attacco scarico servopilotaggio 82/84	G1/8
Attacco pneumatico 1	G3/8
Attacco pneumatico 3	G3/8
Attacco pneumatico 5	G3/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Leghe di alluminio per lavorazione plastica