


# blocchetto di collegamento

## VABM-L1-18W-G38-7-G

Codice prodotto: 8004916

FESTO



### Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                     |
|--|--|
| Dimensione modulare                      | 19 mm                                      |
| Posizione di montaggio                   | Qualsiasi                                  |
| Numero max. posti valvola                | 7  |
| Omologazione                             | c UL us - Recognized (OL)                  |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato          |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Temperatura di stoccaggio                | -20 ... 60 °C                              |
| Peso                                     | 1.900 g                                    |
| Attacco servopilotaggio 12/14            | G1/8                                       |
| Attacco scarico servopilotaggio 82/84    | G1/8                                       |
| Attacco pneumatico 1                     | G3/8                                       |
| Attacco pneumatico 2                     | G1/4                                       |
| Attacco pneumatico 3                     | G3/8                                       |
| Attacco pneumatico 4                     | G1/4                                       |
| Attacco pneumatico 5                     | G3/8                                       |
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS                            |
| Materiale blocchetto di collegamento     | Lega di alluminio per lavorazione plastica |