


raccordo a innesto a L

QSL-G1/4-8-C18-50

Codice prodotto: 8005393

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	1,8 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	50
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Coppia di serraggio max.	15 Nm
Peso	1.380 g
Attacco pneumatico	Filetto maschio G1/4 per tubo con diametro esterno 8 mm
Colore dell'anello di smontaggio	Nero
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	Ottone Nichelato
Informazioni sui materiali, guarnizione per filetti	NBR
Informazioni sui materiali, guarnizione tubo	NBR
Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato