

piastra con cuscino ad aria ATBT-...-

Codice prodotto: 8021855

FESTO



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Taglia	100
Lunghezza supporto	100 ... 1.500 mm
Posizione di montaggio	Orizzontale
Fissaggio	Con tasselli scorrevoli
Attacco pneumatico	G1/4
Pressione d'esercizio	≤ 2 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Temperatura ambiente	10 ... 50 °C
Temperatura del fluido	10 ... 50 °C
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Peso in funzione della lunghezza	3,6 kg/m
Durezza Shore	D 80 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Carico superficiale max. durante l'esercizio	400 kg/m ²
Precisione di ripetizione, altezza di volo	± 10 μ m
Planarità, regolato	60 μ m
Planarità, montato	110 μ m