


strozzatore VFFG-T-M5-6

Codice prodotto: 8025710

FESTO

Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura
Fissaggio	Con filettatura
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	14,6 l/min
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Diametro nominale	0,6 mm
Valore b	0,5
Valore C	0,05 l/sbar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Peso	0,5 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale vite cava	PA