

# blocco batteria VABM-B10-25E-G12-2-P3

Codice prodotto: 8026279

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                     |
|--|--|
| Dimensione modulare                      | 27,5 mm                                    |
| Posizione di montaggio                   | Qualsiasi                                  |
| Numero max. posti valvola                | 2  |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato          |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Peso                                     | 726 g                                      |
| Fissaggio                                | Con foro passante                          |
| Attacco servopilotaggio 12               | G1/8                                       |
| Attacco pneumatico 1                     | G1/2                                       |
| Attacco pneumatico 3                     | G1/2                                       |
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS                            |
| Materiale blocchetto di collegamento     | Lega di alluminio per lavorazione plastica |