


piastra di alimentazione VABF-B10-25-P1A4-G14

Codice prodotto: 8026318

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|-----------------------------------|
| Pressione d'esercizio Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio | -0,9 ... 10 bar |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Coppia di serraggio max. | 3 Nm |
| Peso | 110 g |
| Fissaggio | Con foro passante |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 3 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 5 | G1/4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale piastra di alimentazione | Alluminio pressofuso |