

portale lineare EXCT-30- -

Codice prodotto: 8026576

FESTO



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Taglia	30
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Portale lineare
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 8 bar
Accelerazione max.	50 m/s ²
Velocità max.	5 m/s
Precisione di ripetizione	±0,1 mm
Durata dell'inserimento	100 %
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Livello di rumorosità	78 dB(A)
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	10 ... 40 °C
Forza di processo max. sull'asse Z	300 N
Carico nominale a dinamicità massima	3 kg
Fissaggio	Con kit di fissaggio Con tasselli scorrevoli
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS