


separazione dei canali

VABD-S1-1-P3-C

Codice prodotto: 8029440

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione di scarico	tramite piastra di strozzatura
Basato sulla norma	ISO 5599-1
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Idoneità per il vuoto	Sì
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Temperatura del fluido	-10 ... 50 °C
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso	75 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra di separazione	Acciaio NBR