


manicotto di riduzione NPFC-R-G38-G18-F

Codice prodotto: 8030296

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Materiale raccordo filettato	Ottone nichelato
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 50 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso	24,6 g
Attacco pneumatico 1	G3/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS