

guida di montaggio per sensori DASP-F5-50-50-A-SR-S4-2


Codice prodotto: 8031600

Prodotto in esaurimento

FESTO

[Adatta per il cilindro snodato DFAW.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	50
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Striscia di montaggio sensori
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	2,9 Nm
Peso a corsa 0 mm	127,8 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	1,4 g
Fissaggio	Con foro passante e vite
Materiale profilo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale viti	Acciaio fortemente legato