


**fissaggio**  
**NEAU-A-N8-1**  
Codice prodotto: 8032868

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	1
Forma	Per scanalatura a T
Fissaggio	Agganciato nella scanalatura a T longitudinalmente e trasversalmente alla scanalatura a T Inseribile dall'alto nella scanalatura
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale del corpo	PA rinforzato
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale tassello scorrevole	Ottone nichelato