


# sottobase VMPA2-FB-AP-2-1-T0-RV

Codice prodotto: 8034550

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	52 mm
Lunghezza	107,3 mm
Dimensione modulare	21 mm
Numero max. posti valvola	2
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	190 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Alluminio pressofuso