


# valvola unidirezionale VMPA14-RV

Codice prodotto: 8039820

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione unidirezionale sbloccabile
Tipo di azionamento	Pneumatico
Fissaggio	Clip
Portata nominale normale	350 l/min
Pressione d'esercizio Mpa	0,05 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	0,5 ... 8 bar
Pressione di pilotaggio MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Pressione di pilotaggio	0,5 ... 8 bar 7,25 ... 116 psi
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Materiale del corpo	POM
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di azionamento,funzione unidirezionale pilotata	Pneumatico
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0,5 ... 8 bar
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 40 °C
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Peso	0,17 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR