


Passa-parete per armadio di comando NEFU-D12G4-D12DG4

Codice prodotto: 8040459

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	EN 61076-2-101
Fissaggio	Avvitato
Connessione elettrica 1	Connettore femmina diritto, M12x1, a 4 poli, con codifica D
Connessione elettrica 2	Connettore femmina diritto, M12x1, a 4 poli, con codifica D
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Caratteristiche trasmissione	Secondo categoria 5, EN 50173, classe D Secondo categoria 5, ISO/IEC 11801, classe D
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale del corpo	Ottone nichelato
Colore corpo contenitore	Argento
Materiale contatti a innesto	Ottone dorato