


bobina

VACC-S18-120-A1-3A

Codice prodotto: 8040584

FESTO

Per sistema armatura F10, configurazione degli attacchi forma A, secondo EN 175 301, 230 V AC/50-60 Hz.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Elettrico
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicatore posizione di commutazione	No
Durata dell'inserimento	100 %
Classe di isolamento	H
Valori caratteristici bobina	230 V ca: 50/60 Hz, potenza 12 VA
Oscillazioni di tensione ammissibili	-15 % / +10 %
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso	530 g
Connessione elettrica	Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803 Connettore maschio A norma EN 175301-803
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale bobina	PA Acciaio