


# piastra regolatore VMPA14-B8-R2C2-C-06

Codice prodotto: 8043343

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore  |
|--|---|
| Larghezza  | 10,5 mm<br>14 mm  |
| Posizione di montaggio                             | Qualsiasi   |
| Montaggio pneumatico verticale                     | Riduttore di pressione per 2  |
| Funzione regolatore                                | Pressione in uscita costante<br>Con scarico secondario                                |
| Selezione manometro                                | Possibile   |
| Intervallo di regolazione della pressione          | 2 ... 6 bar   |
| Pressione di ingresso 1                            | 0,5 ... 10 bar  |
| Fluido d'esercizio                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC           | 1 - stress da corrosione basso  |
| Conformità PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Grado di protezione                                | IP65<br>A norma IEC 60529   |
| Temperatura ambiente                               | -5 ... 50 °C  |
| Coppia di serraggio max.                           | 0,65 Nm   |
| Peso   | 76 g  |
| Fissaggio montaggio verticale                      | Su sottobase accoppiabile   |
| Attacco manometro                                  | M5  |
| Avvertenza sul materiale                           | Conforme a RoHS   |
| Materiale pannello di comando                      | PA  |
| Materiale guarnizioni                              | NBR   |
| Materiale corpo regolatore                         | PA  |