


sottobase VMPA14-FB-AP-4-1-T1

Codice prodotto: 8043928

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	65,5 mm
Lunghezza	107,3 mm
Dimensione modulare	14,8 mm 14,9 mm
Numero max. posti valvola	4
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	250 g
Attacco pneumatico 2	M7 G1/8
Attacco pneumatico 4	M7 G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Alluminio pressofuso