


leva a rullo unidirezionale VAOM-R4-20-D2-32

Codice prodotto: 8049237

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	20 mm
Tipo di azionamento	Meccanico
Posizione di montaggio	Livello di movimento
Costruzione	Leva a rullo unidirezionale
Tipo di comando	diretto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio	Avvitato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale dispositivo di azionamento	Acciaio zincato