


# kit parallelo EAMM-U-60-D40-50GA-91

Codice prodotto: 8058935

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	60
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	6.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Coppia di azionamento a vuoto	0,07 Nm
Coppia trasferibile	3 Nm
Peso	1.150 g
Codice interfaccia, attuatore	D40
Codice interfaccia, motore in	50GA
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS