

kit parallelo EAMM-U-86-S48-82AA-177

Codice prodotto: 8059021

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------|-----------------------|
| Taglia | 86 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero di giri max. | 5.000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 175 kgmm ² |
| Coppia di azionamento a vuoto | 0,25 Nm |
| Coppia trasferibile | 9,5 Nm |
| Peso | 3.300 g |
| Codice interfaccia, attuatore | S48 |
| Codice interfaccia, motore in | 82AA |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |