


connettore maschio NPHS-S6-M-G18

Codice prodotto: 8059257

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	5,5 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio nominale	3,5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 10 %
Peso	19 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS