


# connettore maschio NPHS-S6-M-G14

Codice prodotto: 8059258

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	7,85 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio nominale	11 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 10 %
Peso	20 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS