

# tubo in plastica PTFEN-3/8-NT-150

Codice prodotto: 8061182

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	9,53 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	100 mm
Diametro interno	6,5 mm
Raggio min. di curvatura	63 mm
Indicazioni per l'impiego	Tubo flessibile senza sovrastampa
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 0,5 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 5 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 72,5 psi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Prova antincendio materiale	UL94 V-0
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe cleanroom	Questo prodotto è un oggetto statico, se utilizzato correttamente si esclude la generazione attiva di particelle. Prima di utilizzare il prodotto in ambiente di camera bianca, pulirlo e verificarne la corretta installazione.
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,084 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 3/8"
Colore	Neutro
Durezza Shore	D 55 +/-5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	PTFE