


kit assiale EAMM-A-M48-90GA

Codice prodotto: 8063559

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	17 Nm
Peso	913 g
Codice interfaccia, attuatore	M48
Codice interfaccia, motore in	90GA
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS