

modulo elettronico VMPA14-MPM-EMM-4

Codice prodotto: 8066768

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max. posti valvola	4
Numero max. bobine	4
Corrente di eccitazione nominale per bobina	80 mA fino a 25 ms
Corrente nominale con riduzione della corrente	25 mA dopo 25 ms
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso (con unità montata)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	30 g
Materiale del corpo	POM
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS