


sottobase accoppiabile VABV-S2-1HS-G38-CB-T2

Codice prodotto: 8068154

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	43 mm
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	330 g
Attacco pneumatico 2	G3/8
Attacco pneumatico 4	G3/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra	Alluminio pressofuso