


# sottobase VABS-BE-BS-G14-V14-A

Codice prodotto: 8072668  
Novità

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65 In condizioni di montaggio
Peso	330 g
Fissaggio	Con foro passante e vite
Attacco servopilotaggio 12	G1/4
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	Flangia 1/4 con attacco NAMUR
Attacco pneumatico 3	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Alluminio rivestito con copertura di Ematal
Materiale guarnizioni	NBR