


ventosa

OGVM-70X145-AV-N-G14F

Codice prodotto: 8073868

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore della corsa, ventosa	16,5 mm
Raggio min. pezzo R	70 mm
Diametro nominale	8 mm
Dimensioni ventosa	70x145 mm
Volume aspirazione	111 cm ³
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma della ventosa	Ovale, soffierto 1,5
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-60 kPa -0,6 bar
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	446 N
Forza radiale verticale alla pressione d'esercizio nominale	317 N
Peso	156 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Attacco per il vuoto	Filetto femmina G1/4
Colore	Nero
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale perno filettato	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	NBR