


ammortizzatore DYEF-G8-M4-Y1

Codice prodotto: 8073902

★ Core product range

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	M4
Corsa	0,9 mm
Ammortizzazione	Ammortizzatore P senza battuta fissa metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Velocità di impatto max.	0,8 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Corsa di decelerazione	0,9 mm
Coppia di serraggio max.	0,5 Nm
Consumo max. di energia per corsa	0,018 J
Peso	5 g
Fissaggio	Con bussola filettata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Acciaio fortemente legato