


ammortizzatore DYSS-G8-4-4-Y1F

Codice prodotto: 8073913

★ Core product range

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	4
Corsa	4 mm
Ammortizzazione	Autoregolante
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Velocità di impatto max.	1 m/s
Tempo di riposizionamento breve	0,2 s
Tempo di riposizionamento lungo	1 s
Funzionamento	A semplice effetto In spinta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	4 mm
Max. forza d'arresto	100 N
Coppia di serraggio max.	1 Nm
Consumo max. di energia per corsa	0,8 J
Consumo max. di energia per ora	5.500 J
Energia residua max.	0,006 J
Forza di riposizionamento	0,7 N
Peso	10,2 g
Fissaggio	Con bussola filettata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Acciaio fortemente legato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato