


Attuatore a pistone DFPK-46-17-D-V4

Codice prodotto: 8083962

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia attuatore	46
Corsa	17 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rilevamento posizione	con indicatore meccanico
Funzione di comando	A doppio effetto
Pressione d'esercizio Mpa	0,5 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	5 ... 10 bar 72,5 ... 145 psi
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla protezione antideflagrante (ATEX)
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK EX
Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX categoria gas	II 2G
ATEX categoria polvere	II 2D
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	Ex h IIC T6...T4 Gb
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Temperatura ambiente antideflagrante	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65 IP67 IP69K
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	1.210 g
Attacco pneumatico	Filetto femmina G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	Fusione di acciaio inossidabile
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale del corpo	Fusione di acciaio inossidabile
Numero di materiale, corpo	1.4408
Materiale stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato