


kit parallelo EAMM-U-65-T42-67A-87

Codice prodotto: 8084498

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2026. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------|------------------------|
| Taglia | 65 |
| Interasse | 87 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Rapporto di trasmissione | 1:1 |
| Numero di giri max. | 3.000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 41,2 kgmm ² |
| Coppia di azionamento a vuoto | 0,22 Nm |
| Coppia trasferibile | 3 Nm |
| Peso | 663 g |
| Codice interfaccia, attuatore | T42 |
| Codice interfaccia, motore in | 67A |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |