


riduttore EMGA-40-A-G5-40P

Codice prodotto: 8085343

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	40 mm
Dimensioni flangia motore	40 mm
Gioco torsionale	0,35 deg
Tipo di riduttore	Riduttore angolare
Rapporto di trasmissione	5:1
Numero di giri max. ingresso	18.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	7,5 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	0,035 kgcm ²
Coppia max. di serraggio	12 Nm
Grado di efficienza max.	95 %
Resistenza alla torsione	0,8 Nm/arcmin
Peso	500 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	40G
Interfaccia riduttore, motore	40P
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS