

riduttore EMGA-80-A-G3-80P

Codice prodotto: 8085346

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	80 mm
Dimensioni flangia motore	80 mm
Gioco torsionale	0,22 deg
Tipo di riduttore	Riduttore angolare
Rapporto di trasmissione	3:1
Numero di giri max. ingresso	7.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	40 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	1,409 kgcm ²
Coppia max. di serraggio	64 Nm
Grado di efficienza max.	95 %
Resistenza alla torsione	5 Nm/arcmin
Peso	4.300 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	80G
Interfaccia riduttore, motore	80P
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS