


Sistema di bilanciamento YHBP-

Codice prodotto: 8087218

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	100 ... 1.990 mm
Alesaggio	50 ... 200 mm
Cinematiche supportate	Cilindro di sollevamento Cinematica parallela
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tensione di esercizio
Pressione d'esercizio Mpa	0,4 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	4 ... 8 bar
Velocità max. di movimento	1 m/s
Intervallo tensione d'esercizio CC	21,6 ... 26,4 V
Durata dell'inserimento	100 %
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Ondulazione residua	5 %
Assorbimento di corrente con uscite prive di carico	2 A
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Grado di protezione	IP65
Nota sul tipo di protezione	IP20 per dispositivo di commutazione di sicurezza PNOZ IP20 per sistema di comando CMCB-...-C IP20 per controllore CECC-D IP54 per sistema di comando CMCB-...-CC In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Caricare	25 ... 999 kg
Rapporto di trasmissione della cinematica	1:5 per cilindri di sollevamento 1:1 - 1:5 per cinematiche parallele
Peso	4,8 ... 60,5 kg
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS